

**Artikelnummer:** 2001-1304  
**Produktbeschreibung:** 3-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 17 A; für Ex i-Anwendungen geeignet; für TS 35; Frontverdrahtung



Verpackungseinheit 100 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	1,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	18 A
Gewicht	4,4 g
Farbe	blau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	32,9 mm



Breite [mm]	4,2 mm
Breite [inch]	0,165 in
Tiefe [mm]	59,2 mm
Tiefe [inch]	2,331 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	11 mm
Abisolierlänge [inch]	0,39 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
2001-1304	ABS	05-HG476175/1-PDA	800	18	0,5-2,5
2001-1304	AEX	E185892	550	15	22-14
2001-1304	CCA	NL6341	800	18	0,5-2,5
2001-1304	CSA	154112-1645434	600	15	22-14
2001-1304	GL	26187-05HH	800	18	0,25-1,5
2001-1304	IECEX	IECEXPTB05.0034U	550	16	0,5-2,5
2001-1304	KEMA	2095948.01	800	18	0,5-2,5
2001-1304	LR	91/20112(E5)	800	18	0,25 -2,5
2001-1304	PRS	TE/1718/880590/08	800	18	0,5-2,5
2001-1304	PTB	PTB05Atex1094U	550	16	0,5-2,5
2001-1304	UR	E45172	600	15	22-14

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten