
Artikelnummer: 285-407
Produktbeschreibung: Potentialabgriff; für 95 mm² Hochstromklemmen



Verpackungseinheit 5 Stück

Produktgruppe	1 (REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm ²]	0,2 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	10 mm ²
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	8 AWG
Querschnitt von [mm ²]	0,2 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	16 mm ²
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	6 AWG
Bemessungsspannung EN	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	57 A
Gewicht	22,5 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	abgewinkelt
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	2
Breite [mm]	20 mm
Breite [inch]	0,787 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten