

Artikelnummer: 2002-1307
Produktbeschreibung: 3-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A; für TS 35; Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®S-Anschluss



Verpackungseinheit 100 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	4 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Gewicht	8,769 g
Farbe	grün-gelb
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	32,9 mm
Höhe [inch]	1,295 in
Breite [mm]	5,2 mm
Breite [inch]	0,205 in
Tiefe [mm]	59,5 mm



Abisolierlänge von [mm]	10 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,43 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
2002-1307	ABS	05-HG476175/1-PDA			0,5-4
2002-1307	AEX	E185892			22-12
2002-1307	CCA	NL6341			0,2-4
2002-1307	CSA	154112-1536069			22-12
2002-1307	DNV	E7570			0,5-4
2002-1307	GL	26187-05HH			0,25-2,5
2002-1307	IECEX	IECEXPTB03.0004U			0,2-4
2002-1307	KEMA	NL2115558.01			0,5-4
2002-1307	LR	91/20112(E5)			0,5-4
2002-1307	PRS	TE/1718/880590/08			0,2-4
2002-1307	PRS	TE/1718/880590/08			0,5-4
2002-1307	PTB	PTB03Atex1162U			0,2-4
2002-1307	UR	E45172			22-12

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten