

Artikelnummer: 289-458  
 Produktbeschreibung: Übergabe-Baustein; mit Sub-Min-D-Buchsenleiste; 37-polig; TS 35; CAGE CLAMP®-Anschluss; für Gegenstecker mit Lötanschluss



Verpackungseinheit 1 Stück

Betriebsspannung	AC / DC 125 V
Nennstrom (A)	1 A
Steckverbinder-Kontakt	geprägt, 0,5-0,8µm Au über 2µm Ni
Kontaktwiderstand	<= 10 mOhm
Anforderungsstufe	2 / 200 Steckzyklen
Nennspannung nach VDE 0110/1.89	50 V / 0,8 kV / 2
Querschnitt von [mm²]	0,08 mm²
Querschnitt bis [mm²]	2,5 mm²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Gewicht	77,8 g
Farbe	Hier kein Kriterium
Höhe [mm]	19 mm
Höhe [inch]	0,748 in
Breite [mm]	120 mm
Breite [inch]	4,724 in
Tiefe [mm]	63,5 mm
Tiefe [inch]	2,5 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in