



Datenblatt für VON 30
 Artikelnummer: 930047100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 047-100
Beschreibung:	Vollkontaktstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse. Das sich verjüngende Hülсенende dient als Knickschutz für die Leitung. Lötanschluss bis max. 2,5 mm ² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Typ:	VON 30 schwarz/black
System:	4 mm System
Bestellnummer:	930 047-100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	löten
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	30 A
Durchgangswiderstand:	3 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PVC-P
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Zeichnung	
	