

Datenblatt für BUELA 20 K
Artikelnummer: 930726100


| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 930 726-100 |
| Beschreibung: | Büchelstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Das sich verjüngende Hülsende dient als Knickschutz für die Leitung. Schraubanschluss bis max. 1,5 mm ² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt |
| Typ: | BUELA 20 K schwarz/black |
| System: | 4 mm System |
| Bestellnummer: | 930 726-100 |
| Farbe: | ● |
| weitere Farbvarianten: | ●●●●● |
| Technische Daten | |
| Stiftdurchmesser: | 4 mm |
| Kontaktart: | gefederter Stift |
| Anschlussart: | schrauben |
| Litzenaufbau: | 42 x 0,1 |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Durchgangswiderstand: | 3 mOhm |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktflächenmaterial: | vernickelt |
| Kontaktträgermaterial: | PA |
| Gehäusematerial: | PVC-P |
| Überwurfmuttermaterial: | Zn Al/Ni |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25 °C bis +70 °C |
| Brennbarkeitsklasse | |
| Gehäuse: | 94 V-2 |
| Zeichnung | |