



NF2D-0

Cinch (RCA) Buchse im vernickeltem D-Gehäuse mit schwarzer Isolierscheibe, Lötanschluss.

Cinchstecker und -Buchsen / Cinch Einbaubuchsen

Phono (RCA) Einbaubuchse im vernickelten oder schwarz-verchromten D-Gehäuse. Vergoldete Kontakte und verschiedenfarbige Kodierung für Video-Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Nennstrom: 16A

Nennspannung: 50V

Isolationswiderstand: 5 GΩ

Durchgangswiderstand: 10 mΩ

Durchschlagfestigkeit: 500 V

Lötbarkeit: entspricht IEC 68-2-20

Temperaturbereich: -25°C bis +70°C

Materialien

Gehäuse vom RCA: Messing, Au beschichtet

Kontakte: Messing, Au beschichtet

D-Gehäuse: ZnAl4Cu1, gal Ni oder schwarzchrom beschichtet

Isolator: PA6+30GF

