



Datenblatt für SLS 200
 Artikelnummer: 932153100




SKS Kontakttechnik GmbH

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 932 153-100
Beschreibung:	Bananenstecker berührungsgeschützt mit Weitersteckmöglichkeit, Schraubanschluss bis 2,5 mm ² . Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Kontaktfeder, Durchmesser 4 mm.
Typ:	SLS 200 schwarz/black
System:	4 mm SchiebehülSENSsystem
Bestellnummer:	932 153-100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm mit Lamellenfeder
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	schrauben
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 300 V
Bemessungsstrom:	30 A
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PP
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Zeichnung	
	