

Datenblatt für BSB 20 K  
 Artikelnummer: 930729100



<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer: 930 729-100</b>
<b>Beschreibung:</b>	Büschelstecker mit Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
<b>Typ:</b>	BSB 20 K schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	930 729-100
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	●●●●●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	gefederter Stift
<b>Anschlussart:</b>	schrauben
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	30 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	3 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PP
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +100 °C
<b>Zeichnung</b>	