
Artikelnummer: 721-132/001-000
Produktbeschreibung: Stiftleiste (für Leiterplatten); Einlötstift gerade 1x1 mm; 2-polig;
Rastermaß 5 mm / 0,197 in; 100% fehlsteckgeschützt; ohne
voreilenden PE-Kontakt



Verpackungseinheit 200 4*50 Stück

Rastermaß von [mm]	5 mm
Rastermaß von [inch]	0,197 in
Polzahl	2
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	10 A
Strom CSA	10 A
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	12 A
Gewicht	0,884 g
Farbe	lichtgrau
Höhe [mm]	12 mm
Höhe [inch]	0,472 in
Breite [mm]	13,2 mm
Breite [inch]	0,52 in
Tiefe [mm]	11,4 mm
Tiefe [inch]	0,449 in