

Produkt

Bezeichnung	2mm Federkorbstecker
Typ	FK2000

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	2mm
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Lötanschluss 0.5mm ²
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	5A

Material

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Kupfer - Beryllium
Gehäuse	PE

Sonstiges

Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
	Maximaler Kabeldurchmesser für Griff : 1.4mm
	Entspricht RoHS-Verordnung