

Büschelstecker ø 4mm und  
Federkorbstecker ø 4mm  
Übergangswiderstand ca.  $0,3m\Omega$   
belastbar bis 30A für Meßleitungen mit  
einem Querschnitt bis  $2,5mm^2$ .  
Außendurchmesser bis ø 4mm  
Stecker Messing vernickelt, auf Wunsch  
versilbert oder vergoldet.

#### **N 4041 L**

Büschelstecker ø 4mm mit  
axialer Buchse ø 4mm und Lötanschluß  
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,  
einfach zu montieren, in den Farben  
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,  
braun, violett und weiß.

#### **N 4041 S**

Büschelstecker ø 4mm mit  
axialer Buchse ø 4mm und Schraubanschluß  
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,  
einfach zu montieren, in den Farben  
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,  
braun, violett und weiß.

#### **S 4041 L**

Büschelstecker ø 4mm mit Schutzkappe und  
axialer Buchse ø 4mm und Lötanschluß  
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,  
einfach zu montieren, in den Farben  
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,  
braun, violett und weiß.

#### **S 4041 S**

Büschelstecker ø 4mm mit Schutzkappe und  
axialer Buchse ø 4mm und Schraubanschluß  
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,  
einfach zu montieren, in den Farben  
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,  
braun, violett und weiß.

#### **FK 4041 L**

Federkorbstecker ø 4mm mit  
axialer Buchse ø 4mm und Lötanschluß,  
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,  
einfach zu montieren, in den Farben  
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,  
braun, violett und weiß.