

Artikelnummer: 723-603  
 Produktbeschreibung: Stiftleiste; 3-polig; Rastermaß 7,5 mm / 0,295 in; 100% fehlsteckgeschützt; ohne voreilenden PE-Kontakt; CAGE CLAMP®-Anschluss



Verpackungseinheit 100 Stück

Rastermaß von [mm]	7,5 mm
Rastermaß von [inch]	0,295 in
Polzahl	3
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	15 A
Strom CSA	15 A
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	12 A
Gewicht	5,7 g
Farbe	lichtgrau
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	3
Höhe [mm]	14,3 mm
Höhe [inch]	0,563 in



Breite [inch]	0,913 in
Tiefe [mm]	27,5 mm
Tiefe [inch]	1,083 in
Abisolierlänge von [mm]	8 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,33 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten