

**Produkt**

Bezeichnung	4mm Schutzkappenbüschelstecker
Typ	S 4041L

**Technische Daten**

Kontaktdurchmesser vorne	4mm Schutzkappenbüschelstecker
Kontaktdurchmesser hinten	4mm Bohrung
Anschlussart	Lötanschluss bis 2,5mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	60 V DC / 30 V AC
Bemessungsstrom	30 A

**Material**

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Messing
Gehäuse	PE

**Sonstiges**

Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
-------------------	-----------------

Entspricht der RoHS-Verordnung