
Artikelnummer: 721-205/026-000
Produktbeschreibung: Federleiste; 5-polig; Rastermaß 7,5 mm / 0,295 in; 100%
fehlsteckgeschützt; kodierbar; mit 2 Rastnasen



Verpackungseinheit 50 Stück

Rastermaß von [mm]	7,5 mm
Rastermaß von [inch]	0,295 in
Polzahl	5
Querschnitt von [mm ²]	0,08 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	15 A
Strom CSA	15 A
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	16 A
Gewicht	10,62 g
Farbe	lichtgrau
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potenziale	5
Höhe [mm]	14,3 mm
Höhe [inch]	0,563 in



Breite [inch]	1,437 in
Tiefe [mm]	26,45 mm
Tiefe [inch]	1,041 in
Abisolierlänge von [mm]	8 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,33 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten