

Produkt

Bezeichnung	4mm Schutzkappenbüschelstecker
Typ	S 4041L

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	4mm Schutzkappenbüschelstecker
Kontaktdurchmesser hinten	4mm Bohrung
Anschlussart	Lötanschluss bis 2,5mm ²
Bemessungsspannung	60 V DC / 30 V AC
Bemessungsstrom	30 A

Material

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Messing
Gehäuse	PE

Sonstiges

Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
-------------------	-----------------

Entspricht der RoHS-Verordnung