
Artikelnummer: 733-105
Produktbeschreibung: Federleiste; kodierbar; 5-polig; Rastermaß 2,5 mm / 0,098 in;
100% fehlsteckgeschützt; CAGE CLAMP®-Anschluss



Verpackungseinheit 200 Stück

Rastermaß von [mm]	2,5 mm
Rastermaß von [inch]	0,098 in
Polzahl	5
Querschnitt von [mm ²]	0,08 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	150 V
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	4 A
Gewicht	2,216 g
Farbe	lichtgrau
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potenziale	5
Höhe [mm]	11,8 mm
Höhe [inch]	0,465 in
Breite [mm]	15 mm
Breite [inch]	0,591 in
Tiefe [mm]	17,1 mm



Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten