
Artikelnummer: 733-332
Produktbeschreibung: Stiftleiste (für Leiterplatten); Einlötstift gerade 0,8x0,8 mm; 2-polig;
Rastermaß 2,5 mm / 0,098 in; 100% fehlsteckgeschützt;
Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte



Verpackungseinheit 200 Stück

Rastermaß von [mm]	2,5 mm
Rastermaß von [inch]	0,098 in
Polzahl	2
Spannung CSA	150 V
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	4 A
Gewicht	0,38 g
Farbe	lichtgrau
Höhe [mm]	8,9 mm
Höhe [inch]	0,35 in
Breite [mm]	7,5 mm
Breite [inch]	0,295 in
Tiefe [mm]	7,8 mm
Tiefe [inch]	0,307 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten