
Artikelnummer: 721-835/001-000
Produktbeschreibung: Stiftleiste (für Leiterplatten); Einlötstift abgewinkelt 1x1 mm; 5-polig; Rastermaß 7,5 mm / 0,295 in; 100% fehlsteckgeschützt; ohne voreilenden PE-Kontakt



Verpackungseinheit 100 Stück

Rastermaß von [mm]	7,5 mm
Rastermaß von [inch]	0,295 in
Polzahl	5
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	15 A
Strom CSA	15 A
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	12 A
Gewicht	2,18 g
Farbe	lichtgrau
Höhe [mm]	11,4 mm
Höhe [inch]	0,449 in
Breite [mm]	38 mm
Breite [inch]	1,496 in
Tiefe [mm]	12 mm
Tiefe [inch]	0,472 in