

Produkt

Bezeichnung	4mm Kupplungsbuchse
Typ	KP4000L

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	4 mm Buchse
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Lötanschluss bis 2.5mm ²
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	25A

Material

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	
Gehäuse	PVC

Sonstiges

Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung