

Produkt

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | 4mm Sicherheitseinbaubuchse |
| Typ | BU4600 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kontaktdurchmesser vorne | 4 mm Buchse |
| Kontaktdurchmesser hinten | |
| Anschlussart | Flachstecker 4.8x0.8 / oder Löt |
| Bemessungsspannung | 1000V CAT II |
| Bemessungsstrom | 25A |

Material

| | |
|-----------------|------------|
| Oberfläche | Vernickelt |
| Trägermaterial | Messing |
| Kontaktmaterial | |
| Gehäuse | PA |

Sonstiges

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Temperaturbereich | -10°C bis +50°C |
| | Befestigung durch 2 Muttern |
| | Flanschdurchmesser 14 mm |
| | Entspricht RoHS-Verordnung |