

**Produkt**

Bezeichnung	4mm Sicherheitseinbaubuchse
Typ	BU4600

**Technische Daten**

Kontaktdurchmesser vorne	4 mm Buchse
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Flachstecker 4.8x0.8 / oder Löt
Bemessungsspannung	1000V CAT II
Bemessungsstrom	25A

**Material**

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	
Gehäuse	PA

**Sonstiges**

Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
	Befestigung durch 2 Muttern
	Flanschdurchmesser 14 mm
	Entspricht RoHS-Verordnung