

**Produkt**

Bezeichnung	4mm Sicherheitseinpressbuchse
Typ	BU4800

**Technische Daten**

Kontaktdurchmesser vorne	4 mm Buchse
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Lötstift Ø2mm, 5mm Lang
Bemessungsspannung	1000V CAT II
Bemessungsstrom	25A

**Material**

Oberfläche	Versilbert
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	
Gehäuse	PA

**Sonstiges**

Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
	Montagebohrung 12mm
	Flanschdurchmesser 14 mm
	Entspricht RoHS-Verordnung