

1 TOPJOB® Leerstecker auf Basisklemmen 2,5 (4) mm² Serie 2002

130

CAGE CLAMP® S

Leerstecker Steckerbreite 5,2 mm / 0.205 in	Leerstecker Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 in
---	--



- ① Maß für 2002-1661 – 66,5 mm / 2.62 in
2-Leiter-Basisklemme
- ② Maß für 2002-1861 – 87,5 mm / 3.45 in
4-Leiter-Basisklemme
- ③ Maß für 2002-1961 – 72,9 mm / 2.87 in
2-Leiter-Basisklemme mit zusätzlicher Brückung
- ④ Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise
Farbige Kammbrücker Seite 137
Schachtelbrücker Seite 139
Steckbarer Leitungsbrücker Seite 138

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Zubehör
Leerstecker Typ 1, 2-polig, 5,2 mm breit		Leerstecker Typ 2, 2-polig, 10,4 mm breit		Zubehör
● grau	2002-800 100	● grau	2002-810 50	
Leerstecker Typ 3, 4-polig, 10,4 mm breit		● grau 2002-820 50		
Zubehör, Basisklemmen passendes Beschriftungssystem WMB				
2-Leiter-Basisklemme, ① 0,25 - 2,5 (4) mm ² / AWG 22 - 12 Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in grau 2002-1661 50		Steckbarer Leitungsbrücker, ④ isoliert, I _N 16 A, Leitungsquerschnitt 1,5 mm ²		Schachtelbrücker, ④ isoliert, I _N 25 A, lichtgrau
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick orange 2002-1692 100 (4x25) grau 2002-1691 100 (4x25)		60 mm 2009-412 100 (10x10) 110 mm 2009-414 100 (10x10) 250 mm 2009-416 100 (10x10)		2-fach 2002-472 100 (4x25) 3-fach 2002-473 100 (4x25) 4-fach 2002-474 100 (4x25) 5-fach 2002-475 50 (2x25) 6-fach 2002-476 50 (2x25) 7-fach 2002-477 50 (2x25) 8-fach 2002-478 50 (2x25) 9-fach 2002-479 50 (2x25) 10-fach 2002-480 50 (2x25) 11-fach 2002-481 50 (2x25) 12-fach 2002-482 50 (2x25)
4-Leiter-Basisklemme, ② 0,25 - 2,5 (4) mm ² / AWG 22 - 12 Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in grau 2002-1861 50		Kammbrücker, isoliert, ④ I _N 25 A, lichtgrau		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt 793-5501 5
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick orange 2002-1892 100 (4x25) grau 2002-1891 100 (4x25)		2-fach 2002-402 200 (8x25) 3-fach 2002-403 200 (8x25) 4-fach 2002-404 200 (8x25) 5-fach 2002-405 100 (4x25) 6-fach 2002-406 100 (4x25) 7-fach 2002-407 100 (4x25) 8-fach 2002-408 100 (4x25) 9-fach 2002-409 100 (4x25) 10-fach 2002-410 100 (4x25)		WMB-Multibeschriftungssystem, unbedruckt, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm gelb 793-5501/000-002 rot 793-5501/000-005 blau 793-5501/000-006 grau 793-5501/000-007 orange 793-5501/000-012 hellgrün 793-5501/000-017 grün 793-5501/000-023 violett 793-5501/000-024 5
2-Leiter-Basisklemme, ③ 0,25 - 2,5 (4) mm ² / AWG 22 - 12 Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in grau 2002-1961 50		Kammbrücker, isoliert, I _N 25 A, lichtgrau		
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick orange 2002-1992 100 (4x25) grau 2002-1991 100 (4x25)		1 - 3 2002-433 200 (8x25) 1 - 4 2002-434 200 (8x25) 1 - 5 2002-435 100 (4x25) 1 - 6 2002-436 100 (4x25) 1 - 7 2002-437 100 (4x25) 1 - 8 2002-438 100 (4x25) 1 - 9 2002-439 100 (4x25) 1 - 10 2002-440 100 (4x25)		
Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm ² lichtgrau 2002-171 200 (8x25)				
Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,75 - 1 mm ² dunkelgrau 2002-172 200 (8x25)				
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb 2002-115 100 (4x25)		Multifunktionsbetätigungswerkzeug, für Bauelementestecker 2002-116 5		