

<p>0,25 - 1,5 mm² ① 250 V/4 kV/3 I_N 16 A</p> <p> 9 mm / 0.35 in</p> <p>② Zulassungen</p>	<p>AWG 22 - 16</p>	<p>0,25 - 1,5 mm² ① 250 V/4 kV/3 I_N 16 A</p> <p> 9 mm / 0.35 in</p> <p>② Zulassungen</p>	<p>AWG 22 - 16</p>	<p>Anrastbare Zugentlastungsgehäuse passend für - 3-polige Buchsen - 3-polige Stecker</p>
---	--------------------	---	--------------------	---



Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse			Stecker ohne Zugentlastungsgehäuse			Zugentlastungsgehäuse, für Leitungsdurchmesser 4,5 - 10 mm		
● schwarz	890-203	50	● schwarz	890-213	50	schwarz	890-503	50
○ weiß	890-223	50	○ weiß	890-233	50	weiß	890-513	50
● grau	890-243	50	● grau	890-253	50			

Zubehör, artikelspezifisch

Betätigungswerkzeug, aus Isolierstoff 3-fach	Betätigungswerkzeug, aus Isolierstoff 3-fach	Schirmanschlussblech, für Buchsen und Stecker
 890-393 1	 890-393 1	 890-523 50

Zubehör, Serie 890

<p>Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Werkzeugbetätigung</p> <p>schwarz 890-111 100 (2 x 50) weiß 890-131 100 (2 x 50)</p>	<p>Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Werkzeugbetätigung</p> <p>schwarz 890-111 100 (2 x 50) weiß 890-131 100 (2 x 50)</p>	
<p>Befestigungsadapter, für 2- bis 5-polige „Fliegende Verbindungen“</p> <p>schwarz 890-310 100 weiß 890-311 100</p>	<p>Befestigungsadapter, für 2- bis 5-polige „Fliegende Verbindungen“</p> <p>schwarz 890-310 100 weiß 890-311 100</p>	

Abmessungen

