

**Datenblatt für SEB 2600 G M4**  
**Artikelnummer: 972354100**


<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 972 354-100
<b>Beschreibung:</b>	Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit M 4 Schraubanschluß, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Zubehör BES 1000. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm. Anzugsdrehmoment: 50 Ncm.
<b>Typ:</b>	SEB 2600 G M4 schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	972 354-100
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	●●●●●●●●●●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie:</b>	CAT III
<b>Norm:</b>	DIN EN 61010-031
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	schrauben / löten
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 1000 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	32 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	5 mOhm
<b>Gehäusebefestigung:</b>	schrauben
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Gold
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Messing vernickelt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-40°C bis +80°C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 V-2
<b>Zeichnung</b>	

