


Datenblatt für MBI 1 Au  
 Artikelnummer: 930308700



  
 SKS Kontakttechnik GmbH

<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 930 308-700
<b>Beschreibung:</b>	Miniatur-Buchse, Durchmesser 2 mm, isoliert. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium, vergoldet, mit Lötanschluss. Geeignet zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 5 mm Wandstärke.
<b>Typ:</b>	MBI 1 schwarz/black Au
<b>System:</b>	2 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	930 308-700
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Kontaktart:</b>	gefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	löten
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	6 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	4 mOhm
<b>Gehäusebefestigung:</b>	schrauben
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Kupfer-Beryllium
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vergoldet
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Messing vernickelt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-20 °C bis +60 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	
