


Datenblatt für PKI 10 A Au
Artikelnummer: 930103700


| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 930 103-700 |
| Beschreibung: | Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vergoldet mit 2 mm Durchmesser-Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke. |
| Typ: | PKI 10 A schwarz/black Au |
| System: | 4 mm System |
| Bestellnummer: | 930 103-700 |
| Farbe: | |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Stiftdurchmesser: | 4 mm |
| Kontaktart: | ungefederte Buchse |
| Anschlussart: | M4 Gewinde |
| Litzenaufbau: | 42 x 0,1 |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V |
| Bemessungsstrom: | 35 A |
| Durchgangswiderstand: | 1,5 mOhm |
| Gehäusebefestigung: | schrauben |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktflächenmaterial: | vergoldet |
| Kontaktträgermaterial: | PA |
| Gehäusematerial: | PF |
| Überwurfmuttermaterial: | AuCo0,2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25 °C bis +100 °C |
| Zeichnung | |

