

Datenblatt für KUN 30 Au
 Artikelnummer: 931804700



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 931 804-700
Beschreibung:	Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5mm ² Leiterquerschnitt. Buchse Messing vergoldet.
Typ:	KUN 30 schwarz/black Au
System:	4 mm System
Bestellnummer:	931 804-700
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	löten
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	16 A
Durchgangswiderstand:	2 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	vergoldet
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PVC-P
Überwurfmuttermaterial:	AuCo _{0,2}
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Zeichnung	
	