

Datenblatt für MST S WS 30 Au
 Artikelnummer: 975090700



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 975 090-700
Beschreibung:	Turmstecker berührungsgeschützt, konfektionierbar mit Lötanschluß für Leitungen von 0,5 mm ² bis 1 mm ² , Leitungsaußendurchmesser max. 2,9 mm. Steckerstift 2 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch Click-System.
Typ:	MST S WS 30 Au schwarz/black
System:	2 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	975 090-700
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	2 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	Löten
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	10 A
Durchgangswiderstand:	2 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	vergoldet
Gehäusematerial:	PA 6.6
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	UL 94 V-2
Zeichnung	
	