


Datenblatt für LAS N WS Au  
 Artikelnummer: 934100700



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 934 100-700
<b>Beschreibung:</b>	Turmstecker mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm <sup>2</sup> bis 1,5 mm <sup>2</sup> , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, nicht berührungsgeschützt. Einfache Montage durch Click-System". "
<b>Typ:</b>	LAS N WS schwarz/black Au
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	934 100-700
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Norm:</b>	IEC 61010
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm mit Lamellenfeder
<b>Kontaktart:</b>	gefederter Stift
<b>Anschlussart:</b>	schrauben
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	24 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	2 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Kupfer-Beryllium
<b>Kontaktoberflächenmaterial:</b>	vergoldet
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	AuCo0,2
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +70 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	
	