



Datenblatt für SLS 200  
 Artikelnummer: 932153100




SKS Kontakttechnik GmbH

<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer:</b> 932 153-100
<b>Beschreibung:</b>	Bananenstecker berührungsgeschützt mit Weitersteckmöglichkeit, Schraubanschluss bis 2,5 mm <sup>2</sup> . Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Kontaktfeder, Durchmesser 4 mm.
<b>Typ:</b>	SLS 200 schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm SchiebehülSENSsystem
<b>Bestellnummer:</b>	932 153-100
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm mit Lamellenfeder
<b>Kontaktart:</b>	gefederter Stift
<b>Anschlussart:</b>	schrauben
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 300 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	30 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	5 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Kupfer-Beryllium
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PP
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Zeichnung</b>	
	