

Stecker

VST 20



Produkt	VST 20
Beschreibung	Vollkontaktstecker als Einbaustift, Lötanschluss bis max. 2mm ² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Betriebsanleitung	BA417
Artikelnummer	930050000 Ni
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss, M4 Gewindebolzen
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022