



Datenblatt für VST 20
 Artikelnummer: 930050000




SKS Kontakttechnik GmbH

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 050-000
Beschreibung:	Vollkontaktstecker als Einbaustift, Lötanschluss bis max. 2mm ² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Typ:	VST 20
System:	4 mm System
Bestellnummer:	930 050-000
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	löten
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	16 A
Durchgangswiderstand:	3 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +100 °C
Zeichnung	
