

**Produkt**

Bezeichnung	4mm Einbaubuchse
Typ	BU4000

**Technische Daten**

Kontaktdurchmesser vorne	4 mm Buchse
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Lötanschluss
Bemessungsspannung	
Bemessungsstrom	25A

**Material**

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	
Gehäuse	

**Sonstiges**

Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
	Aussengewinde M6x0.75 mit 2 Muttern
	Entspricht RoHS-Verordnung