

Datenblatt für PKN 10 B
Artikelnummer: 930117100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 117-100
Beschreibung:	Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf - Durchmesser 4 mm. Gewindebolzen mit 6 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2,6 mm Querloch. Zum verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.
Typ:	PKN 10 B schwarz/black
System:	4 mm System
Bestellnummer:	930 117-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	M6 Gewinde
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	63 A
Durchgangswiderstand:	2 mOhm
Gehäusebefestigung:	schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PF
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +100 °C
Zeichnung	