

Datenblatt für VSB 20
 Artikelnummer: 930435100



| | |
|--------------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 930 435-100 |
| Beschreibung: | Vollkontaktstecker mit Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm ² Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt. |
| Typ: | VSB 20 schwarz/black |
| System: | 4 mm System |
| Bestellnummer: | 930 435-100 |
| Farbe: | ● |
| weitere Farbvarianten: | ●●●●● |
| Technische Daten | |
| Stiftdurchmesser: | 4 mm |
| Kontaktart: | gefederter Stift |
| Anschlussart: | schrauben |
| Litzenaufbau: | 42 x 0,1 |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V |
| Bemessungsstrom: | 30 A |
| Durchgangswiderstand: | 3 mOhm |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktflächenmaterial: | vernickelt |
| Kontaktträgermaterial: | PA |
| Gehäusematerial: | PP |
| Überwurfmuttermaterial: | Zn Al/Ni |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25 °C bis +70 °C |
| Zeichnung | |
| | |