

Datenblatt für VST 100
Artikelnummer: 930581000


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 581-000
Beschreibung:	Vollkontaktstecker als Einbaustift, Schraubanschluss bis max. 1,5 mm ² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing verzinkt.
Typ:	VST 100
System:	4 mm System
Bestellnummer:	930 581-000
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	schrauben
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	16 A
Durchgangswiderstand:	3 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +100 °C
Zeichnung	