

Buchsen

SEP 2610 F4,8



Produkt	SEP 2610 F4,8
Beschreibung	Sicherheits-Einpressbuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 4,8 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum schnellen Einbau in Schalttafeln von 1-10 mm Wandstärke. Einbauöffnung: Ø12,2 ±0,1 mm Einführungsfase: 0,5 x 45°
Betriebsanleitung	BA454
Artikel-Nr. / *Farbe	9723611xx  00 schwarz  01 rot  02 blau  03 gelb  04 grün  88 gelb grün  Au
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Flachstecker 4,8 x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-40 °C bis +80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
---	-----

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022