

# NE8MC-B

Der Kabelsteckerschutz für vorkonfektionierte RJ45 Kabelstecker besteht aus einem schwarz verchromten Gehäuse, Anschlagscheibe, Spannzange, Spannhülse und Knickschutz. Er wird mit zwei Knickschutz-Elementen für Kabeldurchmesser bis 5 mm bzw. 8 mm geliefert. Ein RJ45 Kabelstecker ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Der etherCON Kabelsteckerschutz wertet einen herkömmlichen RJ45 Stecker zu einer extrem robusten und verriegelbaren Lösung auf.

Achtung! Nicht kompatibel mit CAT6 Einbaubuchsen.

## Features & Benefits

---

- Robustes RJ45 Steckersystem für ein raues Umfeld
- Alle gängigen RJ45 Kabelstecker können montiert werden (siehe Liste unter Downloads)
- Robustes Druckguss Gehäuse und bewährte Spannzangen Zugentlastung
- Verhindert das Abbrechen des fragilen Verriegelungshebels des Standard RJ45 Kabelsteckers
- Konfektionierung von vormontierten RJ45 Kabeln
- Das Zubehör beinhaltet 9 verschiedenfarbige Knickschutztüllen



## Technische Informationen

---

### Produkt

Titel	NE8MC-B
Geschlecht	male

## Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	max. 8 mm 0.315'
Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	≤ 20 N
Lebensdauer	> 1000 mating cycles

## Material

Knickschutz	Polyamide (PA 6)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

## Umwelt

Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C
-------------------	------------------

## Produktspezifisch

WICHTIG!

Kabelstecker ohne RJ45 Stecker. RJ45 Kabelmontage muss vom Kunden gemacht werden!

Zubehör



BSE-\*