

**Produkt**

Bezeichnung	Goldkontakt-Stecksystem
Typ	DS6

**Technische Daten**

Kontaktdurchmesser vorne	6mm Federkorbstecker
Kontaktdurchmesser hinten	6mm Buchse
Anschlussart	Lötanschluss bis 4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	
Bemessungsstrom	60A

**Material**

Oberfläche	Vergoldet
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Kupfer-Beryllium
Gehäuse	1x Rot / 1x Schwarz Schrumpfschlauch je 4 cm

**Sonstiges**

Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung