



Datenblatt für SLS 10 B
 Artikelnummer: 931824100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 931 824-100
Beschreibung:	Bananenstecker berührungsgeschützt, konfektionierbar mit Lötanschluss bis 2,5 mm ² , isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Kontaktfeder, Durchmesser 4 mm.
Typ:	SLS 10 B schwarz/black
System:	4 mm SchiebehülSENSsystem
Bestellnummer:	931 824-100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm mit Lamellenfeder
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	löten
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	30 A
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	POM
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	
	