

Produkt

Bezeichnung	Übergangsstecker Ø2mm / Ø 4mm
Typ	ÜS 2040

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	2mm Federkorbstecker
Kontaktdurchmesser hinten	4mm Buchse
Anschlussart	
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	10A

Material

Oberfläche	Versilbert
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Cube
Gehäuse	PVC

Sonstiges

Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung