



Audio

# Klinkenbuchsen

## NYS240L

### Produkt

Verbindungstyp Jack

Geschlecht female

### Electrical

Durchgangswiderstand < 10 m $\Omega$

Durchschlagsfestigkeit 0,5 kVdc

Nennstrom pro Kontakt 1 A

### Mechanical

Kabeldurchmesser  $\leq$  6 mm

Einsteckkraft  $\leq$  20 N

Aussteckkraft > 10 N

Lebensdauer > 1000 mating cycles

### Material

Kontaktbeschichtung SnCe

Kontakte Brass (CuZn39Pb3)

Einsatz Polyamide (PA 6 30 % GR)

Gehäuse Brass (CuZn39Pb3), gal Ni plated

Zugentlastung CRIMP type snce plated

### Environmental

Lötbarkeit Complies with IEC 68-2-20

Temperaturbereich -20 °C to +70 °C