



Audio

## 6.35 mm Klinkenstecker

### NYS224BG

#### Produkt

Verbindungstyp	Plug
Geschlecht	male

#### Electrical

Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	0,5 kVdc
Nennstrom pro Kontakt	depends on mated connector A

#### Mechanical

Kabeldurchmesser	≤ 6 mm
Lebensdauer	5000 mating cycles
Leiterquerschnitt	24 AWG

#### Material

Kontaktbeschichtung	0.2 μm Au
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1) Black
Zugentlastung	CRIMP type snce plated

#### Environmental

Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +70 °C