

Buchsen

SEP 2630 S1,9



Produkt	SEP 2630 S1,9
Beschreibung	Sicherheits-Einpressbuchse, 4 mm Durchmesser, berührungssicher, mit Lötspieß 1,9 mm, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln von 1 mm bis 10 mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 +/-0,1 mm. Einführungsfase: 0,5 x 45 Grad.
Betriebsanleitung	BA454
Artikel-Nr. / *Farbe	9723631xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 88 gelb grün ● 07 weiß Au
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-40 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022