

Datenblatt für BU 20  
Artikelnummer: 930177000



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 930 177 - 000
<b>Beschreibung:</b>	Blanke Buchse, Durchmesser 4 mm, Messing, vernickelt mit Lötanschluss.
<b>Typ:</b>	BU 20
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	930 177 - 000
<b>Technische Daten</b>	
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	löten
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	5 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +100 °C
<b>Zeichnung</b>	