



Datenblatt für SEP 2630 S1,9
 Artikelnummer: 972363100



| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 972 363-100 |
| Beschreibung: | Sicherheits-Einpressbuchse, 4 mm Durchmesser, berührungssicher, mit Lötspieß 1,9 mm, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln von 1 mm bis 10 mm Wandstärke. Zubehör BES 1000. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 +/-0,1 mm. Einführungsphase: 0,5 x 45 Grad. |
| Typ: | SEP 2630 S1,9 schwarz/black |
| System: | 4 mm Sicherheitssystem |
| Bestellnummer: | 972 363-100 |
| Farbe: |  |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Messkategorie: | CAT III |
| Norm: | DIN EN 61010-031 |
| Kontaktart: | ungefederte Buchse |
| Anschlussart: | löten |
| Bemessungsspannung: | AC/DC 1000 V |
| Bemessungsstrom: | 24 A |
| Durchgangswiderstand: | 5 mOhm |
| Gehäusebefestigung: | einpressen |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktflächenmaterial: | Gold |
| Gehäusematerial: | PA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +80 °C |
| Brennbarkeitsklasse | |
| Gehäuse: | 94 V-2 |
| Zeichnung | |

