



STANDARD FARBEN

SCHWARZ	RAL 9005	1
ROT	RAL 3003	2
BLAU	RAL 5017	3
GRÜN	RAL 6029	4
GELB	RAL 1021	5

AUF ANFRAGE

WEIß	RAL 9010	6
GRAU	RAL 7040	7
BRAUN	RAL 8024	8
ORANGE	RAL 2011	9

FORM - WZ - NR. :  
CNC - PLAN - NR. :  
KURVENSATZ - NR. :

TECHNISCHE DATEN:

BETRIESSPANNUNG:	60V DC (max.)
BETRIESSSTROM:	6A (max.)
WIDERSTAND:	5mΩ (max.)
TEMPERATURBEREICH:	-25°C / +85°C
KUNSTSTOFF:	PA 6

INDEX:      ÄNDERUNG:      DATUM:      NAME:      INDEX:      ÄNDERUNG:      DATUM:      NAME:

ABWEICHUNGEN FÜR MASSE OHNE TOLERANZANGABE NACH ISO 2768 GENÄUIGKEITSGRAD MITTEL

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.  
WEITERGABE ODER VERVIELFÄLTIGUNG OHNE  
VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER  
ROMER GMBH VERBOTEN

DATUM:	03.08.06	ABTEILUNG:	KO - SH
GEZ:		NAME:	
GEPR:	03.08.06		
GEN:	03.08.06		

BENENNUNG APPARATENKLEMME
VOLLISOLIERT
ABMESSUNG: STECKER AUFNAHME Ø 4,0
MONTIERT: GL = CA. 30-33

TEIL-NR.:	
ART-NR.:	
DATUM:	INDEX:
MAßSTAB:	
KUNDENNR.	
ZEICH.NR.:	
DATUM:	03.08.06
INDEX:	

SCHADSTOFFFREIHEIT = ROHS-KONFORM

DIE VON UNS DELIEFERTEN KUNSTSTOFFTEILE ENTHALTEN WEDER BLEI, CADMIUM, CHROM-VI UND QUECKSILBER NOCH POLYBROMIERTE BIPHENYLE (PBB) ODER POLYBROMIERTE DIPHENYLETHER (PBDE). DIE EINGESETZTEN KUNSTSTOFFTEILE ENTSPRECHEN SOMIT DER EU-RICHTLINIE 2002/95/EG ZUR BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE IN ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN. DIE MASSGABEN DER RICHTLINIE 2002/95/EG ÜBER ALTFahrZEUGE, SOG. "EU-ALTFahrZEUGLINIE" ZUM VERBOT VON BLEI, QUECKSILBER, CADMIUM UND SECHSWERTIGEM CHROM SIND MIT EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIE 2002/95/EG ERFÜLLT.