


82,2




6

A
These dimensions will be especially checked at delivery
□
□
Only inspection dimensions
□
□
With /E marked dimensions are only valid for internal use




Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



M1:1

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□
□
Ausschließlich Prüfmaße
□
□
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Teile-Nr. part-no.	Typ type	Farbe colour
56.704.4055.0	WKFN 4 TKG/35	grau grey

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot/- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		I. Verwendung: First Use: -	
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		Blatt: Sheet: 1 von 1	
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
2007		Index	
Bezeichnet Name		56.704.4055.0 01K	
geprüft checked		Bauer F.	
Normgr. Stand.-check		-	
Vol. mm ³ 011./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland		Benennung/Tittle	
Index		Date / Blatt	
Änderung/Revision		Date / Sheet	
Elektronische Verbindungen		fasis pro Federkraftausführung 2 4mm ² knife disconnect terminal	
TRENNGRUNDKLEMME		56.704.4055.0 01K	